

Elementy składowe:

Szuflada PLATINIUM-18 4D SLIM
oraz PLATINIUM 4D - szklane boki
h = 96 / h = 134 / h = 181 mm

dl : 250 [mm]
270
300
350
400
450
500
550
600

Panel przedni szuflady wewnętrznej **do szkła**
PLATINIUM SLIM dla wysokości h = 96 / h = 134 / h = 181 mm

Mocowanie panelu przedniego
szuflady wewnętrznej **do szkła**
PLATINIUM SLIM h = 96 mm

4x16
4x16
wkrety do panelu
przedniego

Mocowanie panelu przedniego
szuflady wewnętrznej **do szkła**
PLATINIUM SLIM h = 134 mm

4x16
4x16
wkrety do panelu
przedniego

Mocowanie panelu przedniego
szuflady wewnętrznej **do szkła**
PLATINIUM SLIM h = 181 mm

4x16
4x16
wkrety do panelu
przedniego

Wymiary cięcia profili

NL : 250 [mm]
270
300
350
400
450
500
550
600

LW – szerokość wewnętrzna korpusu
NL – długość nominalna szuflady

Panel przedni szuflady
wewnętrznej **do szkła**

$L_p = LW - 137 \text{ mm}$

Szko # 8 mm

Krawędzie należy szlifować i fazować!

$L_{sz} = LW - 126 \text{ mm}$

H_{sz}:
44 mm (dla h = 96)
82 mm (dla h = 134)
129 mm (dla h = 181)

Wyliczenia ścianki tylnej i dna szuflady znajdują się w instrukcjach szuflad PLATINIUM SLIM 4D

Wymiary montażowe

UWAGA! * wymiary dla szuflady PLATINIUM 4D / ** wymiary dla szuflady PLATINIUM 4D PUSH

PLATINIUM SLIM 4D
H = 96 mm

PLATINIUM SLIM 4D
H = 134 mm

PLATINIUM SLIM 4D
H = 181 mm

minimalna głębokość korpusu: (NL + 5 mm)* / (NL + 14 mm)**

Szuflada z frontem zlicowanym

Czoło szuflady wewnętrznej licuje się z bokami korpusu szafki

minimalna głębokość korpusu: (NL + 14 mm)* / (NL + 23 mm)**

Szuflada z frontem cofniętym

UWAGA! Gdy szuflady wewnętrzne ma zakrywać wysoki front nakładany, prowadnice należy cofnąć o 9 mm (jeden otwór w prowadnicy) w głąb szafki

(W przypadku szuflad z LED-em należy uwzględnić dodatkowo przestrzeń aktywującą wyłącznik)

Czoło szuflady wewnętrznej ze szkłem h = 96	Czoło szuflady wewnętrznej ze szkłem h = 134	Czoło szuflady wewnętrznej ze szkłem h = 181

Montaż czoła szuflady wewnętrznej do szkła PLATINIUM SLIM h = 96 mm / h = 134 / h = 181 mm

1	2	3
-----------------	-----------------	-----------------

Montaż czoła szuflady wewnętrznej do dna za pomocą zaczepu

4	5
-----------------	-----------------