

Elementy składowe:

Szuflada PLATINIUM SLIM 3D
oraz PLATINIUM SLIM 3D szklane boki
h = 96 mm / h = 134 mm / h = 181 mm

dł : 250 [mm]
270
300
350
400
450
500
550
600

Panel przedni szuflady wewnętrznej
PLATINIUM SLIM 3D dla wysokości:

h = 134	h = 96 i h = 181

Reling poprzeczny
szuflady wewnętrznej
PLATINIUM SLIM 3D

1200

do mocowania w panelu
szuflady wewnętrznej
PLATINIUM SLIM 3D
h = 134 mm i h = 181 mm

Mocowanie panelu przedniego
szuflady wewnętrznej
PLATINIUM SLIM 3D h = 96 mm

L P

106

4x16

4x16
wkręty do panelu
przedniego

Mocowanie panelu przedniego
szuflady wewnętrznej
PLATINIUM SLIM 3D h = 134 mm

L P

144

4x16

4x16
wkręty do panelu
przedniego

Mocowanie panelu przedniego
szuflady wewnętrznej
PLATINIUM SLIM 3D h = 181 mm

L P

190

4x16

4x16
wkręty do panelu
przedniego

Wymiary cięcia profili

NL : 250 [mm]
270
300
350
400
450
500
550
600

Panel przedni szuflady wewnętrznej

$L_p = LW - 137 \text{ mm}$

Reling poprzeczny
szuflady wewnętrznej

$L_r = LW - 126 \text{ mm}$

LW – szerokość wewnętrzna korpusu
NL – długość nominalna szuflady

Wylczenia ścianki tylnej i dna szuflady znajdują się
w instrukcjach szuflad PLATINIUM SLIM 3D

Wymiary montażowe

<p>PLATINIUM SLIM 3D h = 96 mm</p>	<p>PLATINIUM SLIM 3D h = 134 mm</p>	<p>PLATINIUM SLIM 3D h = 181 mm</p>
<p>minimalna głębokość korpusu: (NL + 5 mm)</p> <p>NL</p> <p>37</p> <p>Szuflada z frontem zlicowanym</p> <p>Czoło szuflady wewnętrznej licuje się z bokami korpusu szafki</p>		<p>minimalna głębokość korpusu: (NL + 14 mm)</p> <p>NL</p> <p>37</p> <p>9 mm</p> <p>Szuflada z frontem cofniętym</p> <p>UWAGA! Gdy szuflada wewnętrzna ma zakrywać wysoki front nakładany, prowadnice należy cofnąć o 9 mm (jeden otwór w prowadnicy) w głąb szafki</p>

Czoło szuflady wewnętrznej h = 96	Czoło szuflady wewnętrznej h = 134	Czoło szuflady wewnętrznej h = 181

Montaż czoła szuflady wewnętrznej PLATINIUM SLIM 3D h = 96 mm

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>
----------	----------	----------

Montaż czoła szuflady wewnętrznej PLATINIUM SLIM 3D h = 134 mm i h = 181 mm

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>
----------	----------	----------

Montaż czoła szuflady wewnętrznej do dna za pomocą zaczepu

<p>4</p>	<p>5</p>
----------	----------